

TECHSPEC® Adapter T-Mount auf Olympus (RMS/DIN)



T-Mount Objective Ring Mount, #52-301

Produkt **#52-301** **14 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €59⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €59,50 stückpreis |
| Stk. 5-9 | €52,90 stückpreis |
| Stk. 10-25 | €49,10 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Objective Mount | Typ: |
| 48.0 | Außendurchmesser (mm): |
| RMS/DIN (0.8" - 36 TPI) | Objektivgewinde: |
| T-Mount | Gewindeart: |

| | |
|-------------------|------------------|
| 15 | Länge (mm): |
| 11.5 | Tubuslänge (mm): |
| Objective Adapter | Funktion: |
| Objective | Optiktyp: |

Konformität mit Standards

| | |
|----------|-------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | REACH 241: |


Produktdetails

- Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
- Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive werden verwendet, um Mikroskopobjektive in Systeme mit C-Mount, T-Mount oder SD1 (SM1) zu integrieren. Die Adapter bieten Innengewinde für verschiedene Standard-Mikroskopgewinde, wie z. B. Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) und Nikon (M25 x 0,75). Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive ermöglichen den Aufbau digitaler Mikroskopsysteme und die Integration in digitale Kamerasysteme.

Technische Informationen

Configuration Example - C-Mount Digital Microscope System with Infinity Corrected Objectives



| Dimensions | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
| Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
| Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
| Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
| Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
| Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |