

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt #33-495 3-4TAGE

- 1 +

€1.284,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.284,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐
Low Dispersion Polymer

Beschichtung:
BBAR (420-950nm)

Typ:
Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm):

420 - 950
Abbe-Zahl (v_d): 100.00
Freie Apertur CA (mm): 16.00
Strom (mA): -250 to 250
Größe (mm): 47.0 x 70.0
Steuermodul: #88-940
Fokusbereich: -2 to +3 diopter -500 to +333mm
Brechungsindex n_d: 1.3
Lebensdauer: 1,000,000,000
Modellnummer: EL-16-40-TC-VIS-5D-M42
Gewinde: M42 x 1.0 (Male) M42 x 1.0 (Female)
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65
Energieverbrauch (W): 0 - 0.7
Reaktionszeit (ms): 5 (typical @ 30°C)
Verstellzeit (ms): 25 (typical @ 30°C)
Dicke (mm): 30.10
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: Vertical: 0.25 λ @ 525nm Horizontal: 0.50 λ @ 525nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen