

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,037X, 1/1,8“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-003 3-4 TAGE

- 1 + €9.535,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€9.535,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
172.4mm

Gewicht (kg):
10

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0023

Auflösung, Bildraum:
70 lp/mm @45% (MTF, open)

Anzahl Elemente (Gruppen):

6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 193.9mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.037X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 379
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8 - f/16
Beschichtung: N4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±284.2mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 194.6 x 145.9
Auflösung, Bildseite MTF @ F8: 70 lp/mm @ 45%
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 12.7
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.09
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen