

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt **#34-033** 3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€11.075,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€11.075,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewicht (kg):

10.04

Numerische Apertur NA, Objektseite:

0.0056

Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:

201.6mm

Anzahl Elemente (Gruppen):

7 (5)

Hinweis:

TitanTL®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.179X
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 351
Mount: F-Mount
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±25.0mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 201.6 x 134.4
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 50.8
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.2
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen