

Absorbierender ND-Filter, OD 0,2, 25 mm Durchm., NIR I-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-165 3-4 TAGE

- 1 + **€73,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€73,00
Stk. 11+
€65,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 25.00
Optische Dichte OD: 0.2 ±0.04 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.26 @ 900nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-50
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 495
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 63.0 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Stock No. of Uncoated Filter: #63-461

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform