

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#83-546**

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€41,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€41,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
2.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
5.00 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.15

Substrat: ☐
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 1.6
Randdicke ET (mm): 0.86
Mittendicke CT (mm): 0.99 ±0.010
Blende: 3.33
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 354430
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 4.37
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform