

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



0.15X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-188



Produkt **#36-188** 3-4 Tage



1



€2.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
186.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
41.2mm

Filtergewinde:
M62 x0.75 (Female)

Gewicht (g):

405
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 30.9mm
Produktnr. Halterung: #56-871 Sold Separately
Hinweis: MercuryTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.050
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.9
Gewindedurchmesser (mm): 65
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.15X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 169 - 265
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/10
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 41.2 x 30.9
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen