

LightPath 354260 | Gespresste Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,16 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#37-100** 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€75,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€75,00
Stk. 11+
€66,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.50 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.29 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.16
Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung : BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 5
Randdicke ET (mm) : 1.8
Mittendicke CT (mm) : 2.21 ±0.05
Blende : 3.12
Fase : Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster : Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 12.727
Artikelnummer von LightPath : 354260
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 13.98
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform