

# LightPath 354260 | Gespresste Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,16 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#37-098** 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€78,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €78,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €68,50                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
6.50 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):  
15.29 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0.16                                                                           |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">D-ZK3</a>                                         |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                         |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm)</b> :<br>780                                 |
| <b>Beschichtung</b> :<br>BBAR (350-700nm)                                      |
| <b>Beschichtungsspezifikation</b> :<br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 350 - 700nm    |
| <b>Oberflächenqualität</b> :<br>40-20                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm)</b> :<br>5                                            |
| <b>Randdicke ET (mm)</b> :<br>1.8                                              |
| <b>Mittendicke CT (mm)</b> :<br>2.21 ±0.05                                     |
| <b>Blende</b> :<br>3.12                                                        |
| <b>Fase</b> :<br>Protective bevel as needed                                    |
| <b>Kompatibles Laserfenster</b> :<br>Thickness: 0.25 (t) (mm)<br>Material: BK7 |
| <b>Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm)</b> :<br>12.727                 |
| <b>Artikelnummer von LightPath</b> :<br>354260                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C)</b> :<br>≤200                                       |
| <b>Typ</b> :<br>Aspheric Lens                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm)</b> :<br>350 - 700                                 |
| <b>Typische Anwendungen</b> :<br>Collimate or Focus Laser Light                |
| <b>Arbeitsabstand (mm)</b> :<br>13.98                                          |
| <b>Konjugierter Abstand</b> :<br>Infinite                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |