

LightPath 354064 | Gespresste Asphäre, 6 mm Durchm., 0,20 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#37-109** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€29,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€29,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @633nm

Numerische Apertur NA:
0.24

Substrat: ☐
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 633
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 5.2
Randdicke ET (mm): 2.59
Mittendicke CT (mm): 3.10 ±0.05
Blende: 2.50
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm): 8.706
Artikelnummer von LightPath: 354064
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 9.3
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform