

TECHSPEC® Telezentrisches CobaltTL Objektiv, 0,28X



0.28X Magnification



Produkt #62-921 3-4TAGE



1



€5.455,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5.455,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
197.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
28.86mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
39.69mm

Filtergewinde:

M132 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 138.6
Gewicht (g): 736
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 57.73mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.023
Produktnr. Halterung: #63-440 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 50.8mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 32.47mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.113
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.008
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.28X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 182
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±12.44mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 50.7 x 37.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen