


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-166 3-4 TAGE

-

1

+

 €73,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€73,00

Stk. 11+

€65,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
0.3 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.40 @ 900nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-50
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 495
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 50.0 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Stock No. of Uncoated Filter: #46-212

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform