

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Cailabs Canunda-Axicons

Produkt #14-556

AUSVERKAUF

3-4TAGE



1



€716,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€716,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Designwellenlänge DWL (nm):
515

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Randdicke ET (mm):
8.0 +0.0/-0.15

Substrat: ☐
Aluminum

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Axicon, Off-Axis Reflective
Freie Apertur (%) : >90
Axiconwinkel α (°) : 0.25 $\pm$ 1.5%
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99% @ 480 - 580nm
Wellenlängenbereich (nm) : 480 - 580
Art der Beschichtung: Dielectric
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 515nm, 500fs
Wavefront Error, P-V: < λ /10
Oberflächenrauheit (nm) : <4 RMS
Off-Axis-Winkel (°) : 30

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen