

TECHSPEC® Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 0,30X



0.30X Magnification



Produkt #58-428 Lagernd



1



€1.125,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.125,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
158.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
21.3mm

Filtergewinde:
M43 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

46.00
Gewicht (g): 291
Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor: 16mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.025
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Hinweis: SilverTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.025
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.015
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.3X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 139.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±5.7 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 21.3 x 16.0
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen