

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



0.367X Magnification



Produkt **#88-602** 3-4 Tage



1



€2.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
163.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
21.82mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
30mm

Filtergewinde:

M67 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 70.0
Gewicht (g): 627
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 43.66mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.031
Produktnr. Halterung: #89-721 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 38.41mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 24.55mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.114
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.084
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.367X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 169
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±7.92mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 38.4 x 28.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen