

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,368X, 35 mm, M58 x 0,75



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-036 KONTAKT

- 1 + **€4.830,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.830,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0115

Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
97.9mm

Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)

Hinweis:
TitanTL®

Typ:

Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.368X
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 169
Mount: M58 x0.75
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±6.3mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 97.9 x 65.3
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 50.8
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.2
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen