

LightPath 355485 | Gespresste Asphäre, 1 x 1 mm, 0,50 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt #37-113 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€45,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€45,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
1.0 x 1.0 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.55 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.5

Substrat: ☐
[D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%):

±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 0.35
Randdicke ET (mm): 0.51
Mittendicke CT (mm): 0.66 ±0.05
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355485
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Finite Conjugate for Magnification
Arbeitsabstand (mm): 0.3
Konjugierter Abstand: Finite
Hinweis: NA, Image (mm): 0.10 WD, Image (mm): 3.03 WD, Object (mm): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform