

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

Produkt #13-588 3-4 TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€100,00

Stk. 11+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.38 +0.00/-0.02

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.50 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat:  M-LaF81
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (680-880nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Mittendicke CT (mm): 2.80
Blende: 0.71
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 680 - 880
Arbeitsabstand (mm): 2.16
Konjugierter Abstand: 0
Transmittierte Wellenfront, RMS bei 632,8 nm: 0.04λ
Modellnummer: AH10_Z

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen