

TECHSPEC® Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 0,50X



0.50X Magnification



Produkt #63-074 Lagernd

- 1 + €1.125,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.125,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
153.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
12.8mm

Filtergewinde:
M37 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

40.00
Gewicht (g): 226
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 9.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.041
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: SilverTL™
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 14.4mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.012
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.200
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 120.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 14.4 x 10.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen