

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 355230 | Gespresste Asphnare, 6,33 mm Durchm., 0,55 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-153** ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)

1

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€77,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.51 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.55
Substrat: D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung : BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 5.07
Randdicke ET (mm) : 1.67
Mittendicke CT (mm) : 2.71 ±0.05
Blende : 0.91
Fase : Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster : Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 2.049
Artikelnummer von LightPath : 355230
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 700
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 3.08
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform