

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#37-114** 3-4TAGE

-

1

+

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€77,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
1.0 x 1.0 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.55 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.5

Substrat: ☐ D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 0.35
Randdicke ET (mm): 0.51
Mittendicke CT (mm): 0.66 ±0.05
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355485
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Finite Conjugate for Magnification
Arbeitsabstand (mm): 0.3
Konjugierter Abstand: Finite
Hinweis: NA, Image (mm): 0.10 WD, Image (mm): 3.03 WD, Object (mm): 0.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform