

LightPath 354240 | Gespresste Asphäre, 9,94 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#37-104** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€90,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€90,00
Stk. 11+
€79,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.94 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA: 0.5
Substrat:  D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 8
Randdicke ET (mm) : 1.44
Mittendicke CT (mm) : 3.43 ±0.05
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 4.911
Artikelnummer von LightPath: 354240
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 5.9
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform