

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 0,5X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line



65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-310 3-4 TAGE

- 1 + €1.085,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.085,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
89.98

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
12.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
17.6mm

Filtergewinde:
M29.0 x0.50 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

32.00
Gewicht (g): 87
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 9.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.028
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.052
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0304
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 65
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/9
Beschichtung: N4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±1.85mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 17.6 x 13.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen