

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#46-377** AUSVERKAUF KONTAKT

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€84,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€84,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.94 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @780nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat: ☐
[ECO-550](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1.0% @ 600 - 1050nm
Asphärischer Formfehler (µm RMS): Diffraction Limited Transmitted Wavefront
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 8.00
Randdicke ET (mm): 1.56
Mittendicke CT (mm): 3.69 ±0.04
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 352240
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 5.92
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform