

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



0.5X Magnification



Produkt #62-911

3-4 TAGE



1



€2.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
172.90

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
16.09mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
22.13mm

Filtergewinde:

M86 x 1.00 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 90.0
Gewicht (g): 1061
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 32.19mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.041
Produktnr. Halterung: #63-441 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 28.32mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 18.1mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.252
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.041
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 175
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±4.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 28.4 x 20.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen