

LightPath 354453 | Gespresste Asphäre, 6 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-158** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€65,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€65,00
Stk. 11+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.00 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.60 @655nm

Numerische Apertur NA:

0.55
Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 655
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 4.8
Randdicke ET (mm) : 1.75
Mittendicke CT (mm) : 3.14 ±0.02
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.28 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 2.049
Artikelnummer von LightPath: 354453
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 2.7
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform