

TECHSPEC® 0,5° Ablenkung, 12,5 mm Durchm., unbeschichtet, N-BK7 Keilprisma



Produkt #35-734 3-4 TAGE

- 1 + **€37,50**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €37,50                          |
| Stk. 6+                         |
| €30,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:  
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):  
±30

Fase:  
Protective bevel as needed

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1                              |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>632.8                                                             |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.50 +0.00/-0.10                                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.5                                                                        |
| <b>Bildorientierung:</b><br>Beam Deviation                                                              |
| <b>Dioptrie:</b><br>0.87                                                                                |
| <b>Ray Deviation @ 633nm (°):</b><br>0.50                                                               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                      |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.50                                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Wedge Prism                                                                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2200                                                          |
| <b>Keilwinkel:</b><br>0° 58'                                                                            |
| <b>Hinweis:</b><br>Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge |
| <b>Power (fringes) @ 632.8nm:</b><br>0.50                                                               |
| <b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm:</b><br>0.20                                                        |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |