

TECHSPEC® Telezentrisches CobaltTL Objektiv, 0,55X



0.55X Magnification



Produkt #88-603 Lagernd



1



€2.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.180,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
182.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
14.55mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20.01mm

Filtergewinde:

M58 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 62.0
Gewicht (g): 629
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 29.11mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.046
Produktnr. Halterung: #89-721 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 25.61mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 16.37mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.084
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.087
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.55X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 150.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±3.53mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 25.6 x 19.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen