

Fresnellinse, 0,59“ x 0,59“, 0,12“ Brennweite



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt #13-455 KONTAKT

- 1 + **€69,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€69,50

Stk. 11+

€60,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
3.00

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.08
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 0.59 x 0.59
Größe (mm): 15.0 x 15.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 0.12
Linien pro Zoll: 250
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen