

## 0,5mm D, 670nm DWL, 0,0mm WD, unbeschichtet, GRIN Linse



Produkt #64-515 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€57,50**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-10

€57,50

Stk. 11+

€51,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Durchmesser (mm):**

0.50 +0.00/-0.01

**Effektive Brennweite EFL (mm):**

0.45

**Substrat:**

Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

**Blende:**  
0.9

**Numerische Apertur NA:**  
0.54

**Beschichtung:**  
Uncoated

**Typ:**  
Gradient Index Lens

**Wellenlängenbereich (nm):**  
400 - 1600

**Freie Apertur (%):**  
90.00

**Designwellenlänge Brennweite (nm):**  
670.00

**Gradientenkonstante (mm<sup>-1</sup>):**  
1.369

**Brechungsindex: n<sub>d</sub> - Mitte der Linse:**  
1.629

**Länge (mm):**  
1.15

**Pitch:**  
0.25

**Oberflächenqualität:**  
40-20

**Arbeitsabstand (mm):**  
0

**Toleranz Arbeitsabstand (mm):**  
±0.02

**Längentoleranz (%):**  
±5

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Reach 219:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)