

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-873 KONTAKT



1



€2.995,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.995,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
175.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
11.59mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
15.93mm

Filtergewinde:
M52 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm): 55
Gewicht (g): 792.4
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 23.17mm
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.058
Produktnr. Halterung: #63-233 - Sold Separately
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 20.39mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 13.04mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.69X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/4.5 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±2.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 20.4 x 15.3
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.027
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.086
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen