


TECHSPEC® Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 0,75X



0.75X Magnification



Produkt **#67-731** ☐ Lagernd

1 **€1.125,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
151.20

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.5mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.7mm

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 36.00
Gewicht (g): 208
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 6.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.062
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: SilverTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.080
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.080
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.75X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 11.7 x 8.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen