


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Produkt #64-436 3-4 TAGE



1



€47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,50

Stk. 10+

€41,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):  
0

Beschichtung:  
Cold Mirror, 0°

Substrat: ☐  
**BOROFLOAT®**

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe (mm):</b><br>20.0 x 20.0                                                                                                                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                                                                  |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.10                                                                                                                                            |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.2                                                                                                                                   |
| <b>Transmission (%):</b><br>Longpass Filter                                                                                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Cold Mirror                                                                                                                                            |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                                                                                              |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥95% @ 400 - 690nm and T <sub>avg</sub> ≥90% @ 750 - 1200nm<br>AR Coating: R <sub>avg</sub> <1% @ 700 - 1150nm |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 1150                                                                                                                        |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>4 - 6λ                                                                                                                           |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                                                                                                                            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |