

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



1 oz. Application Bottle of NOA (NOA60 shown as an example)



Produkt #12-857

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€173,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€173,50

Stk. 5+

€164,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Good

Verklebung Metall: Good
Verklebung Kunststoff: Good
Viskosität (cps): 160
Widerstandsfähigkeit: Soft Not Flexible
Brechungsindex n_d: 1.348 @ 589nm
Produktnummer Norland: 1348
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Low refractive index adhesive for bonding glass or plastic.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 450
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform