

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



1 oz. Application Bottle of NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #12-866 3-4 TAGE

-

1

+

€87,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€87,00

Stk. 5+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 175
Widerstandsfähigkeit: Hard
Brechungsindex n_d: 1.46 @ 589nm
Produktnummer Norland: 146H
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Low viscosity adhesive for bonding glass or plastic. Cured with UV light and/or heat.
Hinweis: Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.
Absorptionsbereich (nm): 320 - 395
Klebertyp: Plastic to Plastic/Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform