

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



0.9X Magnification



Produkt **#62-901**

Lagernd



1



€2.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Länge (mm):**  
199.80

**Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:**  
8.89mm

**Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:**  
12.23mm

**Filtergewinde:**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| M62 x 0.75 (Female)                                                     |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>65.0                                   |
| <b>Gewicht (g):</b><br>853                                              |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:</b><br>14.4mm                      |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.075                     |
| <b>Produktnr. Halterung:</b><br><a href="#">#56-025</a> Sold Separately |
| <b>Auflagemaß (mm):</b><br>17.5                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:</b><br>15.65mm                   |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>10 (7)                             |
| <b>Hinweis:</b><br>CobaltTL                                             |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>10.01mm                 |
| <b>Typische Telezentrie @ 588 nm (°):</b><br><0.089                     |
| <b>Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):</b><br><0.014                    |
| <b>Typ:</b><br>Telecentric Lens                                         |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.9X                                       |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1.1"                                        |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>111                                      |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/6 - f/22                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                |
| <b>Tiefenschärfe (mm):</b><br>±0.66mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)          |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):</b><br>15.8 x 11.6       |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                      |

Konformität mit Standards

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>     |