

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



NBS 1963A Resolution Target

Produkt **#85-284** KONTAKT



1



€363,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€363,00

Stk. 5+

€345,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium pattern

Frequenz (lp/mm):
1-128

Substrat:
Opal Glass

Optische Dichte OD: ≥3.0
Mustergroße (mm): 42.0 x 40.5
Größe (mm): 101.6 x 101.6
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.100
Typ: Negative
Toleranz Größe (mm): ±0.100
Hinweis: Pattern Location is Centered
NIST-Zertifikat: No
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128
Line Width Tolerance (µm): ±12.1 - 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform