

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



1 oz Application Bottle of NOA

Produkt #12-848 KONTAKT



1



€87,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€87,00

Stk. 5+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excellent/Good
Viskosität (cps): 250 - 350
Widerstandsfähigkeit: Hard
Brechungsindex n_d: 1.55 @ 589nm
Produktnummer Norland: 86H
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Meets Bellcore specification of 85C/85RH for bonding glass. USP Class IV approved for medical applications. Cured with UV, visible light and/or heat.
Hinweis: This adhesive should be refrigerated between 5 - 10°C when stored to maintain its optical properties.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 420
Klebertyp: Glass to Glass/Plastic
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform