

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union ▼

SUBMIT



Norland Optical Adhesive NOA88, 1 oz. Application Bottle, #14-841

Produkt **#14-841** ☐ Lagernd



1



€87,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€87,00

Stk. 5+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Excellent

Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 250
Widerstandsfähigkeit: Hard & Flexible
Brechungsindex n_d: 1.56 @ 589nm
Produktnummer Norland: 88
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Low outgassing and low viscosity for bonding glass or metal. Excellent transmission in the UV.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 395
Klebertyp: Glass to Glass/Metal
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform