


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

Produkt #12-009 3-4 TAGE



1



€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€205,00

Stk. 11+

€184,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.2

Optische Dichte OD:
1.0

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 10.0
Transmissionstoleranz (%): ±1.5
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 2000 - 14,000
Parallelität (Bogenminuten): <10
Freie Apertur (%): 90
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V): 3 - 5λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform