

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #39-861

3-4 TAGE

- 1 +

 €109,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€109,00

Stk. 6+

€87,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat:
[ZERODUR[®]](#)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 10.0 x 10.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 2.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Länge (mm): 10.00
Breite (mm): 10.00
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, Referenz:  0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform