

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #17-309 3-4TAGE

-

 1

+

€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€275,00

Stk. 6+

€220,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
10.00 x 15.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.66

Hintere Brennweite BFL (mm): 5.71
Substrat:  N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 8.00 x 13.00
Randdicke ET (mm): 6.67
Mittendicke CT (mm): 10.02 ±0.10
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 88.89

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen