


Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 10 x 20 mm, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #12-293 3-4TAGE

⊖ 1 ⊕ **€30,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-10

€30,00

Stk. 11+

€24,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
59.5

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
9.00 x 18.00

Größe (mm):
10.00 x 20.00

Dicke (mm):
0.10 ±0.01

Beschichtung:
Uncoated

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
8.7

Dichte (g/cm³):
2.46

Brechungsindex n_d:
1.504

Knoop-Härte (kg/mm²):
500

Poisson-Zahl:
0.216

Substrat:
[AS 87 ECO](#)

Oberflächenqualität:
80-50

Typ:
Protective Window

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3200

Elastizitätsmodul (GPa):
73.3

Länge (mm):
20.00

Breite (mm):
10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Konform](#)
