


Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 10 x 30 mm, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #12-294 3-4TAGE

- 1 + **€30,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€30,00

Stk. 11+
€24,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
59.5

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 9.00 x 27.00
Größe (mm): 10.00 x 30.00
Dicke (mm): 0.10 ±0.01
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Dichte (g/cm³): 2.46
Brechungsindex n_d: 1.504
Knoop-Härte (kg/mm²): 500
Poisson-Zahl: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3200
Elastizitätsmodul (GPa): 73.3
Länge (mm): 30.00
Breite (mm): 10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform