

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

▼

SUBMIT



Produkt **#48-010** 3-4 TAGE

-

1

+

€257,50

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| + WARENKORB                     |  |
| Stk. 1-5                        |  |
| €257,50                         |  |
| Stk. 6+                         |  |
| €219,00                         |  |
| Mengenrabatte                   |  |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |  |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Winkeltoleranz (°):<br>±1 x ±6          |
| Diffusionswinkel (°):<br>10 x 60 (FWHM) |
| Freie Apertur CA (mm):<br>45.7          |
| Durchmesser (mm):                       |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.00 ±0.1                                                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)                                            |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Polycarbonate                                                       |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.60                                                                                       |
| <b>Transmission (%):</b><br>>85                                                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Holographic Diffuser                                                                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                    |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted                                                                                        |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.22 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns (typical) |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |