

IR-Bandpassfilter, 10,0 µm ZWL, 25 mm Durchmesser, 0,5 µm FWHM



Produkt #17-252 3-4 Tage

Weitere Bandbreiten



1



€597,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€597,00

Stk. 10+

€537,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm): 20.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 10,000.00 ±100
Halbwertsbreite FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat:  Silicon Floatzone (SiFz)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Ammonia (NH ₃) Detection
Blockungsbereich (nm): 200 - 16000
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 10.00 ±0.100
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen