

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Fasergegekoppeltes Lasermodul, 100 mW, 635 nm



Produkt #19-483 3-4 TAGE

1 €700,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€700,00

Stk. 10+

€625,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):  
+15 to +30

Betriebsspannung (V):  
5.0

Ausgangsleistung (mW):

|                                        |
|----------------------------------------|
| 100                                    |
| <b>Mode:</b><br>Fiber-Coupled          |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>635.00 ±5  |
| <b>Länge der Faser (m):</b><br>1       |
| <b>Lasertyp:</b><br>Diode              |
| <b>CDRH-Laserklasse:</b><br>Class IIIb |
| <b>Farbe:</b><br>Red                   |
| <b>Stecker:</b><br>SMA                 |
| <b>Länge (mm):</b><br>151.00           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

---