



# Polymerverzögerungsfolie $\lambda/4$ (WP140HE), 100 x 100 mm



Retarder Film with protective film removed



Produkt #14-724 3-4 Tage

- 1 +

€29,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €29,00                          |
| Stk. 11+                        |
| €25,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):  
588

Substrat:   
[Polymer Film WP140HE](#)

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Länge (mm):</b><br>100.00                                                                                                |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-40 to +120                                                                              |
| <b>Verzögerung:</b><br>λ/4                                                                                                  |
| <b>Größe (mm):</b><br>100.0 x 100.0                                                                                         |
| <b>Dicke (mm):</b><br>0.06 ±0.003                                                                                           |
| <b>Transmission (%):</b><br>>89                                                                                             |
| <b>Typ:</b><br>Retarder Film                                                                                                |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-1.0                                                                                    |
| <b>Aufbau:</b><br>Polarizing Film                                                                                           |
| <b>Phasenverschiebung (°) :</b><br>90.00                                                                                    |
| <b>Trübung (%):</b><br><1                                                                                                   |
| <b>Hinweis:</b><br>Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use. |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                               |
| <b>Hitzeresistenz (°C x Stunden):</b><br>80 x 1000                                                                          |
| <b>Breite (mm):</b><br>100.00                                                                                               |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.58                                                                                |
| <b>Verzögerung (nm):</b><br>147 ±4                                                                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |