

IR-Bandpassfilter, 10,0 µm ZWL, 25,0 mm Durchmesser, 4,0 µm FWHM



Produkt #11-999 KONTAKT

Weitere Bandbreiten



1



€816,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€816,00

Stk. 10+

€775,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 10,000.00 ±300
Halbwertsbreite FWHM (nm): 4,000.00
Substrat:  Germanium (Ge)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: FIR Broadband
Blockungsbereich (nm): 200 - 17000
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 10.00 ±0.30
Halbwertsbreite FWHM (µm): 4.00 ±0.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform