

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-510 3-4 TAGE

-

1

+

€1.075,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.075,00
Stk. 6+
€860,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
100.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hinterer Brennweite BFL (mm): 76.18
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 92
Randdicke ET (mm): 8.38
Mittendicke CT (mm): 36.00 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Dioptrie: 10.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen